Tokuyama

世界各国でご愛用いただいている、トクヤマデンタルのコンポジットレジンを是非お試しください!



適度な流動性で、 汎用的に使える



エステライトユニバーサルフロー ミディアム A3

1.8mL (3.0g) 標準医院価格 ¥4,700



流動性を抑え、 付形性に優れる



エステライトユニバーサルフロー スーパーロー A3

1.8mL (3.0g) 標準医院価格 ¥4,700


(1)0.1g 37℃ 2分間静置(水平) ※2)0.03g 37℃ 1分間静置(垂直)

上記組み合わせを

特別価格でご提供

※特別価格につきましては、お届け歯科商店様へお問い合わせください

限定 ガイド 付き



(ブラックライト照射にて充填箇所を確認)



その他のシェードも、 幅広い色調適合性あり! 詳しくはこちらより⇒



エステライトユニバーサルフロー 歯科充填用コンポジットレジン (管理医療機器) 認証番号228AFBZX00080000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。※価格は2025年9月現在の標準医院価格です。※消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

	エステラ	ライトユニバー	-サルフロー	新規	導入キャンペーン	注这	大書	
貴歯科医院名		お名前			エステライトユニバーサ	ルフロー	[キャンペーンコード:13743]	セット
で住所 〒					お届け歯科商店名			
TEL	()						
弊社にご提供いただきました個人					れた場合を除いて、製品・サービスの	ご紹介を含む	マーケティング活動に利用させ	ていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

000120-54-1182

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く) Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル



ESTELITE UNIVERSAL FLOW 徹底解剖 ―色調適合性の原理

高光拡散性


- どうして色が合うの?
- 🔼 光拡散性の技術を応用する ことで色調適合性を高めて います。

コンポジットレジンの中で 光が拡散するため、窩洞の マージンラインが見えにく く、周囲の歯質と色がよく なじみます。


光の反射・拡散のイメージ

正反射





光は入射角と 同じ角度で反射する。



光は多様な方向に 拡散反射する。

コンポジットレジンにおける 光拡散性のイメージ

(光拡散性が低いCR) 光拡散性が高いCR



-ザー光の 輪郭が はっきり見える



-光の 輪郭が ぼやけて見える

※厚み0.3mmの硬化体にレーザー光をあて、反対側から観察した様子



フィラー構成 独自の技術により、フィラーを一から生成。粒径・組成のコントロールを可能に。







直径200nmのスープラナノ球状フィ ラーと該球状フィラーを用いた有機無 機複合フィラーで構成。

この両者のフィラーを組み合わせるこ とにより、操作性(押し出し感、ペー ストの切れ) 及び審美性(色調適合性、 研磨性)に優れたペーストを実現。

高いフィラー充填率と微細な球状粒子により、 高強度と光沢の持続性を両立しました。

■摩耗後の表面性状の違い



エステライトユニバーサルフロー の表面 (イメージ)

優れた耐摩耗性と平滑な摩 耗面により長期間光沢を持 続します。



粉砕フィラー型マテリアルの表面 (イメージ)

鋭角部を持つフィラーの露 出や脱落により、光沢が失 われやすくなります。

臨床例



■術前



2ボンディング処理、 充填 (Medium A3)



❸仕上げ、研磨、完成

【写真提供】東京都台東区 大谷歯科クリニック 大谷一紀先生



■術前



☑ボンディング処理、 充填 (Super Low A2)



3仕上げ、研磨、完成


【写真提供】東京都 日本大学歯学部教授 宮崎真至先生

色調 [Super Low:全6色 Medium:全12色 High:全7色]

	CE	BW	Αl	A2	АЗ	A3.5	A4	A5	вз	OPA2	ОРАЗ	OPA4
Super Low			•	•	•		•	•				
Medium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
High			•	•						•		







標準医院価格 各¥4.700/1本 [3本パック] A2, A3 各¥12,300/3本